

# ENDONEEDLE "Elsodent"

## Canules d'irrigation endocanalaire à bout mousse et ouverture latérale... à un prix compétitif!



### AVANTAGES

A la différence d'une canule d'irrigation à ouverture apicale, une canule à ouverture latérale évite que le liquide de rinçage sous pression irrite le desmodonte (effet de "canon à eau"), notamment au cours du traitement d'une dent infectée où l'apex est souvent largement ouvert, évitant l'apparition d'une desmodontite aigue très douloureuse.

Le diamètre de l'ouverture de l'aiguille étant assez réduite, cela permet d'avoir une pression suffisante pour faire remonter les débris dentinaires et pulpaire encore présents.

### DESCRIPTION

Canules d'irrigation et de rinçage avec une extrémité arrondie et une ouverture latérale. Elles permettent une irrigation contrôlée et un rinçage efficace et atraumatique :

- Des poches parodontales sans risque de blessure gingivale.
- Des canaux radiculaires sans risque de perforation de l'apex.
- Les canules existent en deux diamètres : couleur jaune, gauge 27 (0,35mm) et couleur bleue, gauge 23 (0,60mm) pour s'adapter à tous les canaux : du canal fin mésio-vestibulaire d'une 2ème molaire inférieure au canal large d'une incisive centrale supérieure, par exemple.
- Elles ont une longueur utile de 33 mm, pour pénétrer dans les racines les plus longues (ex : canine supérieure).
- Elles sont très flexibles, pour s'adapter à toutes les morphologies canalaire, même les plus sinueuses.

### UTILISATION

- Rinçage des canaux radiculaires avec, notamment, des solutions diluées d'hypochlorite de sodium ou tout autre produit (canule endodontique, jaune).
- Rinçage et application de solutions médicamenteuses au niveau des poches parodontales (canule parodontale, bleue).
- Les endoneedles "Elsodent" s'adaptent à nos seringues vides stériles "luer lock", de 5ml ou 3ml.

### PRESENTATION

Réf. : Paquet de 100 canules avec capuchon

IR-V-27 - canules jaunes, **gauge 27 (0,4 mm)**

IR-V-23 - canules bleues, **gauge 23 (0,7 mm)**